

Bosch Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 - Tauchsägenschnidblatt

Produktbeschreibung: Bosch Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 -
Tauchsägenschnidblatt - Breite: 32 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2608661868
 EAN: 3165140646376



Beschreibung:

Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 RT5 ermöglicht Tauchschnitte in abrasives Material. Die abgerundete Schneidekante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Blattlebensdauer. Curved-Tec ermöglicht es dem einzigartigen Blatt, glatt und ohne Rückschlag oder Stöße gegen die Schnittkanten in das Material einzutauchen. Die Blattform und -kontur ermöglichen das Arbeiten in schwer erreichbaren Stellen. Es eignet sich für Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten. Ebenso lässt es sich zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel aus den entlegensten Stellen verwenden. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen.

Das Blatt ist für hohe Verschleißresistenz und lange Nutzungsdauer mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.

Key Selling Points:

- Das Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß der Schneiden
- Curved-Tec ermöglicht glatte Tauchschnitte ohne Rückschlag oder Stöße gegen die Schnittkanten
- Blattform und -kontur für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 - Tauchsägenschnidblatt
Produkttyp	Tauchsägenschnidblatt
Länge	30 mm (Verarbeitung)
Breite	32 mm