

Bosch Precision for Fiber Insulation S 1213 AWP - Sägeblatt - für Faserisolierung (Packung mit 2)

Produktbeschreibung: Bosch Precision for Fiber Insulation S 1213
AWP - Sägeblatt - für Faserisolierung -
Länge: 300 mm - Breite: 22 mm (Packung
mit 2)



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 2608635528
EAN: 3165140746175

Beschreibung:

Das S 1213 AWP Precision for Fiber Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 250 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem.

Key Selling Points:

- Breiter Körper (22 mm) und dicke Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte
- Scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide für ausrissfreie Ergebnisse; geschliffene Spitze für Tauchschnitte
- HCS-Blatt ist geeignet für das Schneiden von Faserdämmstoffen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Precision for Fiber Insulation S 1213 AWP - Sägeblatt - für Faserisolierung (Packung mit 2)
Produkttyp	Sägeblatt
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Geeignet für	Faserisolierung
Länge	300 mm
Breite	22 mm
Dicke	1.5 mm
Material	Hartstahl