

## Noiseblocker BlackSilentPRO PR-1 Gehäuselüfter

Produktbeschreibung: Noiseblocker BlackSilentPRO PR-1 -  
Gehäuselüfter - 60 mm

Gruppe: Systemzubehör  
 Hersteller: Blacknoise  
 Hersteller Artikel Nr: ITR-PR-1  
 EAN: 4250051906189



### Beschreibung:

Entwickelt mit und für die anspruchsvollen Kunden die ((NB)) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design.

Der hochwertige NB-EKA Plus II Antrieb und die nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager garantieren ein überdurchschnittlich niedriges Betriebsgeräusch und das auf Dauer. Beides Ausstattungsmerkmale, die bisher sonst nur im Rahmen der aufwendigen Multiframe Referenz Serie Verwendung finden.

Neben dem geschmackvollen Design sind die BlackSilentPro Lüfter mit einem individuell verlängerbaren Kabelmanagement und einer NB-Silentframe Silikondichtung und Montagematerial zur schwingungs- und werkzeuglosen Montage ausgestattet.

### Key Selling Points:

- Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor
- Schwingungsfreie, werkzeuglose Montage
- Extrem niedrige Startspannung
- Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb
- Falschpol- und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher
- Nahezu lautlose Lager extrem geräuscharme und langlebige NB-NanoSLI Lager

### Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Noiseblocker BlackSilentPRO PR-1 Gehäuselüfter |
| Produkttyp                          | Gehäuselüfter                                  |
| Lüfterdurchmesser                   | 60 mm  |
| Gebälsehöhe                         | 25 mm  |
| Lüfterlager                         | NB-NanoSLI                                     |
| Drehgeschwindigkeit                 | 1800 U/min                                     |
| Luftstrom                           | 20.1 m³/h (11,8 CFM)                           |
| Geräuschpegel                       | 10.7 dBA                                       |
| Nennspannung                        | 12 V   |
| Merkmale                            | NB-EKA Plus II                                 |
| Produktmaterial                     | Makrolon                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 2.5 cm x 6 cm                           |
| Gewicht                             | 45 g   |