

Samsung QM50B - 125 cm (50") Diagonalklasse QMB Series LCD- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH50QMBEBGCXEN
EAN/UPC	8806094197488



Beschreibung

Samsung QM50B - 125 cm (50") Diagonalklasse QMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM50B QMB Series - 125 cm (50") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	125 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, 92 % Farbraum (DCI-P3, CIE 1976)
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	171 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	112.14 cm x 4.63 cm x 64.39 cm
Gewicht	13.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.