Dynatron Q-5 Sockel LGA1700 - 18 dB - Intel Sockel 1700 (Core i)

1.600 rpm - 12 V - 9,28 cfm - Kupfer



Gruppe	Kühler
Hersteller	Dynatron
Hersteller Art. Nr.	A 2730
EAN/UPC	0859300007789

Beschreibung

DYNATRON Q5 Intel CPU Kuehler LGA1700 2U Kuehlkoerper aus Kupfer Aluminium Lamellen und Heat Pipes Aktiv mit PWM bis zu 150W TDP

Ausführliche Details

	Allgemeines
Typ	CPU-Kühler
Bauart	Kühler
Geräuschpegel (dB)	18 dB
CPU-Sockeltyp	Intel Sockel 1700 (Core i)
Drehzahl	1600 rpm
Eingangsspannung	12 V
Luftmenge pro Stunde	9,28 cfm
Material	Aluminium; Kupfer
	Abmessungen / Gewicht
Abmessungen	90,7 x 85 x 65,1 mm