

# Samsung QB98T-B - 249 cm (98") Diagonalklasse QBT Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH98QBTBPGCXEN
EAN/UPC	8806094096088



## Beschreibung

Samsung QB98T-B - 249 cm (98") Diagonalklasse QBT Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QB98T-B QBT Series - 249 cm (98") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum
Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	462 W

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	219.58 cm x 9.65 cm x 125.08 cm
Gewicht	83 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.