



Swisstone BX 520 TWS - 2.0 Kanäle - 24 W - 80 - 16000 Hz - Verkabelt & Kabellos - 4.2+EDR - 10 m

2x 12 W - IPX6 - Bluetooth 4.2 + EDR - Micro USB - 3.5 mm - 4000 mAh -
Blau/Swartz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Swisstone
Hersteller Art. Nr.	450116
EAN/UPC	4260117674242

Marketing

Bluetooth Sound System mit komfortabler Bedienung und herausragendem Klang , mit Freisprechfunktion, X-Bass Technologie, Spritzwassergeschützt (IPX6) LED Leuchtring (für Pairing Modus, aktive Bluetooth Verbindung, niedriger Akkustand und Ladevorgang), 2 x 12W Lautsprecher, Übertragungsbereich bis zu 10 Meter, Betriebszeit bis zu 11 Stunden, Schnittstellen: Micro USB, 3,5 mm AUX In, Li-Ion Akku mit 4.000 mAh.

- X-Bass für satten Sound
- 2 x 12 Watt Leistung
- Wasserfest nach IPX6
- LED-Leuchtring
- Freisprechfunktion

Ausführliche Details

Allgemein	
Audio Kanäle	2,0 Kanäle
Produktfarbe	Black,Blue
Design	Zylinder
Produkttyp	Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Verstärker	Eingebaut
Empfohlene Benutzung	Universal
Frequenzbereich	80 - 16000 Hz
RMS-Leistung	24 W
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Bereich	10 m
Bluetooth-Version	4.2+EDR
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

Gewicht	620 g
Höhe	78 mm
Breite	187 mm
Tiefe	78 mm
Lautsprecher	
Anzahl des Antriebs	2
Audio Kanäle	2,0 Kanäle
Anzahl der Lautsprecher	1
Energie	
Batteriekapazität	4000 mAh
Energiequelle	Batterie/Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer	11 h
Akku-/Batterietyp	Integrierte Batterie
Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Verpackungsinformation	
Paketgewicht	893 g
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungstiefe	120 mm
Verpackungshöhe	85 mm
Verpackungsbreite	225 mm
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	Ja
Mitgelieferte Kabel	AUX, Micro-USB
Design	
Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Black, Blue
Farben der Beleuchtung	Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX6
Schutzfunktion	Dust resistant, Splash proof, Waterproof
Design	Zylinder
Beleuchtungs-LED	Ja
LED-Anzeigen	Battery replacement, Bluetooth, Charging
Produkttyp	Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Lautstärkeregler	Digital
Leistung	
Verstärker	Eingebaut
Plug & Play	Ja
Empfohlene Benutzung	Universal
Audio	
Frequenzbereich	80 - 16000 Hz
RMS-Leistung	24 W
Anschlüsse und Schnittstellen	
Bluetooth	Ja
WLAN	Nein
USB Konnektivität	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
3,5-mm-Anschluss	Ja
Bluetooth-Bereich	10 m

Bluetooth-Version	4.2+EDR
AUX-Eingang	Ja
USB-Stecker	Mikro-USB
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos