

CERTIFICATE

PRÜFBESCHEINIGUNG „BAUART GEPRÜFT“
(TEST CERTIFICATE „BAUART GEPRÜFT“)

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): **17KFP0519-03**

Gültig bis (valid until): **2025-06-30**

Das genannte Produkt entspricht den aufgeführten einschlägigen Bestimmungen.
(The mentioned product complies with the mentioned relevant specific standards.)

Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)	Günzburger Steigtechnik GmbH Rudolf-Diesel-Straße 23 89312 Günzburg Germany
Markenname (Brandname)	Günzburger Steigtechnik
Fertigungsstätte (Manufacturing Site)	Günzburger Steigtechnik Munk GmbH Rudolf-Diesel-Straße 23 89312 Günzburg Germany
Produkt (Product)	Anlegeleitern (Sprossenanlegeleitern) Simple ladders (Leaning rung ladders)
Typbezeichnung (Type)	Modelle (types) 10006-10010 / 10112-10124, 11173 / 11148 / 11149 / 11100 / 11150/ 11412-11424, 10306-10324, 10506-10524, Modelle (types) 70001-70007, 70386 (mit Querstrebe (Traverse) delivered with stabilizer bar 30361, 30362, 30366 or 30367) Modelle (types) 11807-11809 / 11911, 11913
Beschreibung (Description)	Tritte (steps): 6 – 24 Länge (length): 1930 mm - 6980 mm Sprossen (rungs): Aluminium 28 mm x 29 mm Holmbreite (stiles width): 58 mm (max. 14 Stufen (steps)) 73 mm (max. 18 Stufen (steps)) 85 mm (max. 24 Stufen (steps)) 98 mm (max. 24 Stufen (steps)) Alle Leitern mit einer Länge >3 m müssen mit einer Stabilisierungstraverse ausgestattet werden; für alle anderen Modelle ist es optional. (All ladders with a length >3 m must be provided with a stabilizer bar (Traverse); for all other types it is optional possible)
Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)	2228711KAU-003a:2017-11-22 2234406KAU-001:2020-05-25
Geprüft nach (Tested according to)	DIN EN 131-3:2007 PAK-Anforderung für GS - Abschnitt 3.1 (PAH requirement for GS - Cl. 3.1) AfPS GS 2014:01 PAK EK5/AK1 17-1:2017 DIN EN 131-1:2016 DIN EN 131-2:2017

Ersetzt Zertifikat (Replaces certificate) **17KFP0519-02**


95944

Intertek Deutschland GmbH
Dipl.-Ing. Bernhard Miedtank
Datum (Date): 2020-09-28



Seite (page) 1/2

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 27311-0 E-Mail: gs@intertek.com web: www.intertek.de/zeichen

Anhang 1 zur Bescheinigung Nr. (Annex 1 to Certificate No.): **17KFP0519-03**
Seite (page) 2/2

Hinweise

Diese Bescheinigung ist nur für den Gebrauch durch Intertek-Kunden bestimmt und wird gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Intertek übernimmt keine Haftung zu jedweder Partei außer gegenüber dem Kunden gemäß vertraglicher Vereinbarung für irgendeinen Verlust, Unkosten oder Beschädigung, die durch den Gebrauch dieser Bescheinigung verursacht werden. Nur der Kunde ist autorisiert, diese Bescheinigung zu kopieren oder zu verteilen und dann nur in ihrer Gesamtheit. Die Benutzung des Intertek-Prüfzeichens ist an die vertraglichen Vereinbarungen gebunden. Jegliche weitere Verwendung des Intertek-Namens zum Zwecke des Verkaufs oder der Bewerbung des geprüften Materials, Produktes oder des Service bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Intertek. Erst- und Folgebesichtigungen der Fertigung dienen der Sicherstellung der vertraglich vereinbarten Prüfzeichenbenutzung und dienen nicht dem Zweck einer vollständigen Kontrolle der Produktionsqualität gemäß der Herstellerverantwortung und sie entbinden den Kunden nicht von seinen Verpflichtungen.

Notes

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of complete production quality control which is the manufacturers responsibility and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 27311-0 E-Mail: gs@intertek.com web: www.intertek.de/zeichen

Rev. 23_09/2018