

Produktdatenblatt

97 54 27

Crimpzange für Miniaturstecker



- parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- für lötfreie elektrische Verbindungen
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- mit montierter Positionierhilfe für D-Sub-Miniatur-Stecker für eine exakte Lagepositionierung von Verbinder und Kabel
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	97 54 27
EAN	4003773079873
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	305 g
Abmessung	190 x 60 x 34 mm
Technische Attribute	
Anwendung	für MQS-Stecker
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 / 0,35 / 0,5 mm ²
Anzahl der Nester	3
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten