

Bosch AIZ 10 AB - Tauchsägenschnidblatt - für Holz, Metall, nicht eisenhaltiges Metall, Schichtstoffplatten, Schleifmittel, weicher Kunststoff, Gips

Produktbeschreibung: Bosch AIZ 10 AB - Tauchsägenschnidblatt - Starlock - Breite: 10 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2608661641
 EAN: 3165140492447



Beschreibung:

Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 10 AB ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Sein schmales Blatt von 10 mm ermöglicht Filigranarbeit. Das robuste Aufnahmesystem des Blatts reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung haarfeine Schnitte. Es wird verwendet für Filigranarbeiten an Nichteisenprofilen und Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses Blatt sägt Holz und ungehärtetes Metall, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminiierung. Dieses Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen.

Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und gewährt dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.

Key Selling Points:

- Schmales Blatt von 10 mm ermöglicht Filigranarbeit
- Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht haarfeine Schnitte
- Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch AIZ 10 AB - Tauchsägenschnidblatt - für Holz, Metall, nicht eisenhaltiges Metall, Schichtstoffplatten, Schleifmittel, weicher Kunststoff, Gips
Produkttyp	Tauchsägenschnidblatt
Geeignet für	Holz, Metall, nicht eisenhaltiges Metall, Schichtstoffplatten, Schleifmittel, weicher Kunststoff, Gips
Sockel	Starlock

Länge	20 mm (Verarbeitung)
Breite	10 mm
Material	Schnellarbeitsstahl (HSS)