

**EFB-Elektronik Patch-Kabel - 20 m - violett**

Produktbeschreibung:	EFB-Elektronik - Patch-Kabel - SC multi-mode (M) zu SC multi-mode (M) - 20 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - violett
Gruppe:	Netzwerkkabel
Hersteller:	EFB-Elektronik
Hersteller Artikel Nr:	O0318.20
EAN:	4049759065249

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	EFB-Elektronik Patch-Kabel - 20 m - violett
Typ	Patch-Kabel - OM4
Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, schwer entflammbar
Länge	20 m
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Anschluss	2 x SC multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x SC multi-mode - männlich
Farbe	Violett
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen