

Bosch Expert Medium-Thick Tough Metal S 955 HHM - Sägeblatt - für Stahlrohre, Stahl, Profile, Edelstahlbleche

Produktbeschreibung: Bosch Expert Medium-Thick Tough Metal S 955 HHM - Sägeblatt - für Stahlrohre, Stahl, Profile, Edelstahlbleche - Länge: 150 mm - Breite: 25 mm



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2608900373
 EAN: 4059952534633

Beschreibung:
 Installateure, Renovierer und Abbrucharbeiter wissen, dass das Trennen von Stahlrohren und -profilen selbst mit einer leistungsstarken Säbelsäge eine schwierige Arbeit ist. Mitteldickes Metall kann beim Schneiden stark vibrieren. Das EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' schneidet diese Metalle nicht nur effizient und mit minimaler Vibration, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer.

Jeder Handwerker, der regelmäßig mit mitteldicken Metallen arbeitet, wird das Bosch EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' Säbelsägeblatt zu schätzen wissen.



Key Selling Points:

- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material
- Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Expert Medium-Thick Tough Metal S 955 HHM - Sägeblatt - für Stahlrohre, Stahl, Profile, Edelstahlbleche
Produkttyp	Sägeblatt
Geeignet für	Stahlrohre, Stahl, Profile, Edelstahlbleche
Länge	150 mm (Gesamt) / 100 mm (Verarbeitung)
Breite	25 mm
Zahnteilung	10 (pro Zoll)
Dicke	1 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)

