

Bosch Expert Thin Tough Metal S 922 EHM - Sägeblatt - für Rohre, Blattmetall, Epoxid, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, inox sheets, Edelstahlprofile

Produktbeschreibung: Bosch Expert Thin Tough Metal S 922 EHM
- Sägeblatt - Länge: 150 mm - Breite: 19 mm



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 2608900360
 EAN: 4059952534503

Beschreibung:

Das Schneiden von dünnem Blech und dünnwandigen Rohren ist eine schwierige Aufgabe. Mit einem guten Säbelsägeblatt ist dies allerdings möglich. Die wirklichen Probleme beginnen, wenn du Edelstahl schneiden musst. Dieser zähe, hochlegierte Stahl stellt Bau- oder Renovierungsarbeiter vor Schwierigkeiten und zerstört die Blätter häufig. Dank der Bosch Carbide Technology gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Das Bosch EXPERT 'Thin Tough Metal' Säbelsägeblatt eignet sich ideal für Metallarbeiter, Klempner, Installateure und Renovierer. Es erledigt nicht nur Arbeiten, die bisher so gut wie unmöglich waren, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer.



Key Selling Points:

- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Expert Thin Tough Metal S 922 EHM - Sägeblatt - für Rohre, Blattmetall, Epoxid, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, inox sheets, Edelstahlprofile
Produkttyp	Sägeblatt
Geeignet für	Rohre, Blattmetall, Epoxid, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, inox sheets, Edelstahlprofile
Länge	150 mm
Breite	19 mm
Zahnteilung	18 (pro Zoll)
Dicke	1 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS), Hartmetall

