

## Bosch Expert S 1022 EHM - Sägeblatt - für Rohre, Epoxid, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, dünnes, zähes Metall

Produktbeschreibung: Bosch Expert S 1022 EHM - Sägeblatt - für  
Rohre, Epoxid, Edelstahlprofile,  
glasfaserverstärkter Kunststoff,  
Edelstahlbleche, dünnes, zähes Metall -  
Länge: 200 mm - Breite: 19 mm - 18 Zähne

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr.: 2608900363  
EAN: 4059952534534

Beschreibung:  
Das Schneiden von dünnem Blech und dünnwandigen Rohren ist eine schwierige Aufgabe. Mit einem guten Säbelsägeblatt ist dies allerdings möglich. Die wirklichen Probleme beginnen, wenn du Edelstahl schneiden musst. Dieser zähe, hochlegierte Stahl stellt Bau- oder Renovierungsarbeiter vor Schwierigkeiten und zerstört die Blätter häufig. Dank der Bosch Carbide Technology gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Bosch EXPERT "Thin Tough Metal" Säbelsägeblatt eignet sich ideal für Metallarbeiter, Klempner, Installateure und Renovierer. Es erledigt nicht nur Arbeiten, die bisher so gut wie unmöglich waren, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer.

### Key Selling Points:

- Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Expert S 1022 EHM - Sägeblatt - für Rohre, Epoxid, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, dünnem, zähes Metall
Produkttyp	Sägeblatt
Geeignet für	Rohre, Epoxid, Edelstahlprofile, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahlbleche, dünnem, zähes Metall
Länge	200 mm
Breite	19 mm
Anzahl Zähne	18
Dicke	1 mm
Material	Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)

