

Bosch AdvancedHedgeCut 65 - Heckenschere - elektrisch

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Bosch AdvancedHedgeCut 65 - Heckenschere - elektrisch - 500 W - 3400 spm - 65 cm - Zahnteilung: 34 mm - 4 kg |
| Gruppe: | Elektrowerkzeuge für den Außenbereich |
| Hersteller: | Bosch |
| Hersteller Artikel Nr: | 06008C0801 |
| EAN: | 4059952614755 |



Beschreibung:

Die kabelgebundene Advanced Hedgecut 65 eignet sich perfekt zum problemlosen geräuscharmen Trimmen großer Hecken und widerspenstiger dicker Äste. In dem geräuschkämpfenden Gehäuse ProSilence 93 dB ist ein energiesparender 500-W-Motor untergebracht, der bei reduziertem Energiebedarf und Geräuschniveau ein starkes Leistungspotenzial entfaltet. Dank einer Rutschkupplung mit hohem Drehmoment ist es möglich, problemlos und ohne Beschädigung des Motors auch dickere Äste zu durchtrennen. Ihre laserstrahlgeschnittenen 65-cm-Messer mit Diamantschliff und 34 mm Zahnabstand schneiden mühelos bis zu 34 mm dicke Äste und liefern so schnelle und beeindruckende Ergebnisse. Diese Heckenschere ist ideal zum Trimmen von Koniferen, Lorbeerbäumen, Roteiben, Rotbuchen, Stechpalmen, Hainbuchen, Leyland-Zypressen und Schneeballhecken.

Key Selling Points:

- ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschkämpfung (93 dB(A))
- Messerlänge von 65 cm und 34 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten
- Rutschkupplung mit hohem Drehmoment (50-70 Nm) ermöglicht kraftvolle Schnitte durch dicke Äste
- Perfekt zum Trimmen mittelgroßer bis großer Hecken
- Kraftvoller 500-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für schnelle Ergebnisse

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bosch AdvancedHedgeCut 65 - Heckenschere - elektrisch |
| Produkttyp | Heckenschere - Klinge - elektrisch |
| Leistung | 500 W |
| Drehmoment | 60 N·m |
| Geschwindigkeit | 3400 spm |
| Klinge | 65 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Abmessung | 24.1 cm x 121.7 cm x 21 cm |
| Gewicht | 4 kg |

Product Features:

- Unglaublich kraftvoll und leiseres Geräusch

In die ProSilence-Heckenschere ist ein energieeffizienter Motor in einer geräuschisolierenden Verkleidung eingebaut. Diese Kombination sorgt (bei reduziertem Energiebedarf) für eine starke Leistung und ist spürbar leiser als Boschs führenden Heckenscheren.

- Gleichbleibend präzise, saubere Schnitte
Die laserstrahlgeschnittenen, diamantgeschliffenen Messer eignen sich zum schnellen und präzisen Schneiden von Ästen mit gleichbleibend sauberen Ergebnissen.
- Ergonomisches Design für längeres Trimmen
Gut ausbalanciert und ergonomisch für bequemes Arbeiten durch Entlastung des Oberkörpers
- Leistungsstarke Sägefunktion
Dank leistungsstarker Sägefunktionen ist es möglich, dicke Äste zu schneiden, die nicht zwischen die Zähne passen
- Bequemes Arbeiten in jeder Position
Der vordere Handgriff mit mehreren Greifpositionen ermöglicht bequemes Arbeiten in jeder Position. Sein ergonomischer hinterer Griff garantiert eine ideale Balance und bessere Handhabung.
- Sicheres Trimmen an Mauern und Wegen
Der Messerschutz ermöglicht sicheres Trimmen entlang von Mauern und Wegen.