

## Thermaltake Riing 12 LED Gehäuselüfter

Produktbeschreibung: Thermaltake Riing 12 LED - Gehäuselüfter - 120 mm

Gruppe: Systemzubehör  
 Hersteller: Thermaltake  
 Hersteller Artikel Nr: CL-F038-PL12RE-A  
 EAN: 4717964400734

### Key Selling Points:

- Das Hydrauliklager sorgt für einen leisen Betrieb
- Konzentrierter Luftstrom
- Wind Blocker Rahmen
- 256 verschiedene, auswählbare Farben
- Anti-Vibrationssystem
- Durch den beiliegenden Fancontroller können Lüftergeschwindigkeit & Farbe eingestellt werden

### Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Thermaltake Riing 12 LED Gehäuselüfter     |
| Produkttyp                          | Gehäuselüfter                              |
| Packungsinhalt                      | Low-Noise Adaptor (L.N.A.)                 |
| Lüfterdurchmesser                   | 120 mm                                     |
| Gebläsehöhe                         | 25 mm                                      |
| Lüfterlager                         | Hydrauliklager                             |
| Drehgeschwindigkeit                 | 1.000-1.500 U/min                          |
| Luftstrom                           | 69 m³/h (40,6 CFM)                         |
| Geräuschpegel                       | 24,6 dBA                                   |
| Netzanschluss                       | 3-poliger Stecker                          |
| Nennspannung                        | 12 V                                       |
| Merkmale                            | Rote LEDs, integrierte Antivibrations-Pads |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 120 cm x 120 cm x 2,5 cm                   |
| Gewicht                             | 158,8 g                                    |

