

### Samsung Galaxy Z Fold4 - Graygreen - 5G Smartphone - 512 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Z Fold4 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2176 x 1812 Pixel 2176 x 1812 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - Graygreen

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: SM-F936BZACEUB  
 EAN: 8806094504941



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Z Fold4 - Graygreen - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-F936B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2176 x 1812 Pixel - 19.21 cm (7.6") - 374 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 21.6:18 - Dynamic AMOLED 2X - HDR - Samsung Ultra Thin-Glas - aufklappbar - klappbar
Display (2.)	OLED-Display - Farbe - 15.73 cm (6.2")
Display (ausgeklappt)	7.6 Zoll - 2176 x 1812 Pixel
Prozessor	3.18 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 12 GB / 512 GB
Betriebssystem	Android 12 mit One UI
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	10 Megapixel f/2.2
2. vordere Kamera	4 Megapixel - f/1.8
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Faltbar - Touchscreen, zwei Formate
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2340 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Wasserbeständig
Farbe	Graygreen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	67.1 mm x 15.8 mm x 155.1 mm
Gewicht	263 g
SAR	2,83 W/kg (Gliedermaße), 1,506 W/kg (Körper), 1,301 W/kg (Kopf)