

Bosch GDS 18V-1050 HC Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GDS 18V-1050 HC Professional -
Schlagschrauber - schnurlos - 3
Geschwindigkeiten - 3/4-Zoll-Vierkantinbus -
ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019J8200

Beschreibung:
Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteneinstellung. Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle.

Key Selling Points:

- BITURBO Brushless-Technologie für ein starkes Anziehmoment und Losbrechmoment von 1.050 Nm bzw. 1.700 Nm
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B). Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS 18V-1050 HC Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	3/4-Zoll-Vierkantinbus
Batterie	Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

