

HP Laptop 17-cn0077ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP Laptop 17-cn0077ng - Intel Core i7 1165G7 - Win 10 Home 64-Bit - GF MX450 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Natural Silver - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 46H88EA#ABD
 EAN: 0196068094560

Beschreibung:
 Vom hochauflösenden Bildschirm mit 17,3 Zoll Diagonale bis hin zum Einsatz von Kunststoffen, die andernfalls möglicherweise im Meer gelandet wären, bei der Fertigung - das HP 17 Laptop ist sowohl für deine Bedürfnisse im Alltag als auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz konzipiert.

Das HP 17 Laptop hat ein durchdachtes Konzept und ermöglicht durch einen starken Intel Prozessor, schnelle Wi-Fi Technologie und jede Menge Speicherplatz hohe Leistung, Produktivität und Effizienz. Genieße dank des Hebescharnier-Designs und des größeren Clickpads eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen. Das HP 17 Laptop wird aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoffen, die andernfalls unter Umständen ins Meer gelangt wären, und recyceltem Altplastik aus dem Verbraucherbereich gefertigt.

Key Selling Points:

- Hebescharnier-Design. Das neue Hebescharnier-Design hebt die Tastatur für eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen an.
- Schnelleres Aufladen. Keine langen Ladezeiten mehr, die Arbeit oder Freizeitspaß unterbrechen. Lade den Akku mit HP Fast Charge innerhalb von 45 Minuten auf bis zu 50 %.
- Zuverlässiger, leistungsstarker Prozessor. Ein leistungsstarker Intel Prozessor ermöglicht schnelles und einfaches Multitasking.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP Laptop 17-cn0077ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR5 SDRAM

Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.25 Stunden
Farbe	Natural Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm
Gewicht	2.05 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver



Product Features:

- **Windows 10**
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows - jetzt noch besser.
- **Das perfekte Benutzererlebnis - egal, wo du gerade bist**
Die Intel Core Prozessoren der 11. Generation bieten die perfekte Kombination aus Funktionen für höchste Leistung. Erledige deine Projekte mit einem leistungsstarken, enorm reaktionsschnellen Rechner und erstklassiger Konnektivität jetzt noch effizienter.
- **NVIDIA GeForce MX450**
Beschleunige deinen Laptop mit der leistungsstarken, energieeffizienten NVIDIA GeForce MX450 Grafikkarte. Profitiere von einer hochwertigen HD-Foto- und Videobearbeitung sowie schnellerem und flüssigerem Gaming. GeForceMX450 verfügt über einen leistungsstarken Grafikprozessor und Technologien, die mit ihrer Leistung selbst die neuesten integrierten Grafikeinheiten übertreffen. Und dank der stromsparenden NVIDIA Optimus Technologie steht dir zwischen den Ladevorgängen noch mehr Power zur Verfügung.
- **Full-HD-Display**
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie kristallklare Grafiken und Bilder in brillanter Qualität mit 2 Millionen Pixeln. Die Auflösung von 1920 x 1080 eröffnet eine neue Dimension für all Ihre digitalen Inhalte.
- **SuperSpeed USB Type-C mit 5 Gbit/s Signalrate inklusive Stromversorgung, DisplayPort 1.4 und HP Sleep and Charge**
Nimm deinen Tag in Angriff, ohne dir Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Mit bis zu 8 Stunden und 15 Minuten Akkulaufzeit kannst du länger arbeiten und mehr streamen - komplett ohne Kabel.
- **PCIe SSD-Speicher**
Blitzschneller Systemstart in wenigen Sekunden - mit bis zu 512 GB PCIe SSD-Speicher.



What's in the Box:

- HP 17-cn0077ng
- HP 65W Smart AC-Adapter

