

Bosch GDS 18V-1000 C Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GDS 18V-1000 C Professional -
Schlagschrauber - schnurlos - 3
Geschwindigkeiten - 1/2 Zoll-Vierkantantrieb
- ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019J8000

Beschreibung:
Der 1/2"-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus und Holzmodus, zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet.

- Key Selling Points:
- BITURBO Brushless-Technologie liefert ein Anziehmoment von 1.000 Nm und Losbrechmoment von 1.600 Nm
 - User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall und Holz
 - Mehr Flexibilität und Kontrolle durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS 18V-1000 C Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	1/2 Zoll-Vierkantantrieb
Batterie	Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

