

### Bosch Bohrer - für Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Profile, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten

Produktbeschreibung: Bosch - Bohrer - Stufenbohrer - 22 mm - zylindrisch - Länge: 600 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 2608597174

EAN: 3165140099400

#### Beschreibung:

Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt - für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verkleben auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.

#### Key Selling Points:

- Bohrer und Schaftende sind verschraubt, für ein geringes Bruchrisiko und einen reibungslosen Betrieb
- Auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verkleben auch in feuchtem Holz
- Extra langer Schaft für ein flexibles Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Bohrer - für Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Profile, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten
Produkttyp	Bohrer - Stufenbohrer
Geeignet für	Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Profile, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten
Durchmesser	22 mm
Länge	600 mm
Schaft	Zylindrisch - 10 mm
Material	Schnellarbeitsstahl (HSS)

