

### Olympus OM-D E-M10 Mark IV - Digitalkamera M.Zuiko Digital 14-42-mm-II-Objektiv

Produktbeschreibung: Olympus OM-D E-M10 Mark IV - Digitalkamera - spiegellos - 20.3 MPix - Vier Drittel - 4K / 30 BpS - 3x optischer Zoom M.Zuiko Digital 14-42-mm-II-Objektiv - Wi-Fi, Bluetooth - Silber

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras  
 Hersteller: Olympus  
 Hersteller Artikel Nr: V207132SE000  
 EAN: 4545350053321



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Olympus OM-D E-M10 Mark IV - Digitalkamera M.Zuiko Digital 14-42-mm-II-Objektiv
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang	M.Zuiko Digital 14-42-mm-II-Objektiv
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	TruePic VIII
Sensoren	Digitales Nievelliermessgerät
Drahtloschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung	20.3 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 ED EZ
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	20 cm
Bildstabilisator	Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Optischer Sucher	Elektronisch - Farbe - OLED
Bildschirm	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	Olympus BLS-50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.17 cm x 4.9 cm x 8.44 cm
Gewicht	335 g

