

# Akku-Kapp- und Gehrungssäge

## DLS713NZ

18V • 190 mm • 2.200 min<sup>-1</sup>

Eine leichte und starke Kapp- und Gehrungszugsäge für Bauhandwerker

Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden.



18V **LXT**

### Technische Details

Schnittleistung 90°	52x300 mm
Max. Neigung links / rechts	47/57 °
Schnittleistung Neigung links 45°	40x300 mm
Max. Gehrung links / rechts	45/5 °
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	2 200 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≥2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1.5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	12.1 - 12.7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	655 x 430 x 454 mm

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar
- Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar
- Mit Motorbremse

**EAN 0088381876995**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

122571-8

Schraubklemme kpl.



122852-0

Staubsaack kpl.



123101-8

Auflageverlängerung



762001-3

Einstelldreieck



## Optionales Zubehör

122472-0

Anschlag



122571-8

Schraubklemme kpl.



122852-0

Staubsaack kpl.



762001-3

Einstelldreieck



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



B-68638

Sägeblatt 190x1,45x20, 45Z EFFICUT



## Service