

WG-2419

Personenwaage

Ultraflaches Design - Gehärtetes Sicherheitsglas

Elegante, schmale Waage aus Glas mit gut lesbarem Display. Das Gerät wiegt präzise bis auf genau 0,1 kg.

Größe der Oberfläche	30 x 30 cm
Maximale Tragkraft	150 kg
Präzise Messung	Ja, 0,1 kg
Umschaltfunktion	kg/lb
Step-On Technik	Ja
Automatisches Abschalten	Ja
Gehärtetes Sicherheitsglas	Ja
Überlastwarnung	Ja
Warnung bei niedrigem Akkustand	Ja
Anti-Rutsch-Füße	Ja
Batterietyp	1X CR2032 Li
Inklusive Batterie	Ja



Logistische Daten - [Types.Intrastat_Caption]: [Items.Intrastat]

Verpackung: Länge x Breite x Höhe (cm): 3,20 x 31,80 x 31,80 | EAN-nummer: 8713016024190 | Brutto Gewicht (kg): 1,70 | Netto gewicht (kg): 1,52

Verpackungseinheit: Länge x Breite x Höhe (cm): 32,50 x 15,00 x 33,00 | EAN-nummer: 8713016424198 | Brutto Gewicht (kg): 7,15

Stückzahlen: Verpackungseinheit : 4 | Auf Palette: 300 | Höhe auf Paulette x Tiefe auf Palette: 5 x 15 | Container 20 / Container 40' / Container HQ: 7500 / 14004 / 14580