

EDELSTAHL U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 1500U SST



- » **eichfähig (Lieferung inkl. Eichung)**
- » **komplett aus Edelstahl IP68 - IP65**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Max. / Min. Anzeige**
- » **Prozentwägung**
- » **Rezepturwägung**
- » **Statistikfunktion**
- » **Tierwiegefunktion**
- » **Brutto / Netto Anzeige**
- » **Taraspeicher**

Die Edelstahl U-Form Bodenwaage ist eine eichfähige Waage die in geeichter Form geliefert wird. Die Abmessungen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind genau auf eine EU Palette abgestimmt. Die U-Form der Edelstahlwaage erlaubt eine einfache und schnelle Beladung indem der Hubwagen zwischen die beiden Holme fährt und die Palette auf diese absetzt.

Die vier Zellen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind IP68 geschützt und verbergen sich an den Ecken des Rahmens. Der Wiegerahmen ist aus massivem korrosions- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Das Display der Edelstahl U-Form Bodenwaage ist IP65 geschützt und kann am Tisch oder an der Wand montiert werden. Es besteht die Möglichkeit die Edelstahl U-Form Bodenwaage mit optionalen Schnittstellen wie z.B. RS-232, USB, LAN, 4-20 mA usw. zu versehen jedoch würde dass die Schutzklasse deutlich beeinflussen. Zum bequemen Transport der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind an den Holmen Transportrollen montiert. Funktionen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind Autotara, Stückzählfunktion, Taraspeicher, Brutto / Netto Wiegungen, Prozentwägung, Grenzwertwägung uvm.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, RS232, LAN
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen ()	mm