

Funk Dimmer

Universal-Dimmaktor WaveLINE



Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.

Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.

Mit Soft EIN/AUS-Funktion.

Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.

Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.

Für Handsender WaveLINE 6780.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.

Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.

Zum universellen An- oder Einbau.

2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.

Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.

Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer, Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.,

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Ausgänge: 1 Dimmkanal, Lastart: 230 V-Glühlampen, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 35 - 210 W,

Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden, Nennleistung: 35 -

210 VA, Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren., Nennleistung: 35 - 175 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm, Einbautiefe: 35 mm,

Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen., Bei elektronischen Trafos ~5 %

Trafoverluste berücksichtigen., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen., Bei Bedarf

entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Preisgruppe: 19

Preis: 178,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006700A0029

Artikelnummer: 6704

EA-Nummer: 4011395150139

