



WMF KÜCHENMINIS Vitalis E - Dampfstation - 900 W

Dampfgarer - 900W - Cromargan matt

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04 1509 0011
EAN/UPC	4211129119641

Marketing

Dampfgaren - Just in time.

Einmal befüllen, zeitgleich fertig: Ganze Menüs, auch mit unterschiedlichen Garpunkten, werden auf kleinstem Raum zeitgleich zubereitet.

- Der erste vollständig BPA freie KÜCHENminis Vitalis E Dampfgarer aus Cromargan garantiert eine einfache und vitaminschonende Zubereitung von Menüs auf kleinstem Raum.
- Zwei getrennt regulierbare Garräume zur Vermeidung von Geschmacksvermischung mit je 2.15Liter Größe.
- Garraumtrenner zur flexiblen individuellen Einteilung des Garraums.
- Multifunktionale Schale aus Cromargan zur Zubereitung von Reis, Nudeln, Suppen uvm.
- LC-Display mit intuitiver Bedienung und voreingestellten Garprogrammen.
- Individuelle Garzeitanpassung mit Memory Funktion.
- Wasserdepot mit 1,1 Liter Fassungsvermögen.
- Während der Verwendung kann durch die seitlich angebrachten Öffnungen das Wasserdepot leicht nachgefüllt werden.
- Warmhaltefunktion für 40 Minuten.
- Hochwertiger Glasdeckel.

Ausführliche Details

Allgemein	
Höhe	275 mm
Breite	140 mm
Tiefe	280 mm

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	900 W
Produktfarbe	Black,Stainless steel
Anzahl der Körbe	2 Korb/Körbe
Bauform	Tisch

Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht	3,56 kg
Gewicht	3,1 kg
Höhe	275 mm
Breite	140 mm
Verpackungstiefe	365 mm
Verpackungshöhe	310 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Tiefe	280 mm

Energie

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung	220-240 V
Leistung	900 W

Design

Produktfarbe	Black,Stainless steel
Fassungsvermögen Wassertank	1 l
Steuerung	Buttons,Rotary
Kontrollposition	Vorderseite
Anzahl der Körbe	2 Korb/Körbe
Korbvolumen	2,15 l
Bauform	Tisch
Anzeige	LCD

Ergonomie

Integrierter Timer	Ja
--------------------	----

Kochfunktionen und -programme

Automatische Warmhaltung	Ja
--------------------------	----