



Powershred 73Ci

Klein-/Heimbüro Aktenvernichter | 1-3 Nutzer



- Leistungsstarker und schicker Aktenvernichter für die Verwendung im kleinen Büro oder direkt am Schreibtisch gewährleisten eine produktive und sorglose Vernichtung vertraulicher Dokumente
- Vernichtet 12 Blatt (70g/m²) pro Arbeitsgang in 4x38mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- **100% Anti-Stau System** eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
- Patentierte **SafeSense® Technologie** stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
- **Energiesparsystem** reduziert den Energieverbrauch während des Shredderns und schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität automatisch auf Stand-by
- Betriebsdauer bis zu 10 Minuten
- 23 Liter herausnehmbarer Papierkorb



Schneidleistung	Schnittart	Schnittgröße	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/Schneidmesser
12 Blatt	Partikel	4x38mm	P-4	230mm	3m/M.	23L	10 Min.		2/5 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

	73Ci
Bestellnummer	4601101 (EU) / 4611101 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859642526 (EU) / 043859650910 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859642316 (EU) / 50043859650915 (CH)
Produktmaße (HxTxB in mm)	532 x 372 x 274
Maße Retailverpackung (HxTxB in mm)	496 x 392 x 282
Maße Umverpackung (HxTxB in mm)	512 x 296 x 404
Produktgewicht (in kg)	12,6
Gewicht Retailverpackung (in kg)	12,6
Gewicht Umverpackung (in kg)	13,36

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	O-3
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	X
Schutzklasse 3	X

Zubehör

- Öl 355ml: 35250
- Öl 120ml: 3505006

- Abfallbeutel: 36052