

ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 0,3 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.44.1699 |
| Hersteller | ROLINE GREEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.44.1699 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049624214 |



Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Hersteller | ROLINE GREEN |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | FTP Patchkabel |
| Farbe | weiß |
| Länge | 0.3 m |
| Lieferumfang | Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet |
| Schirmungstyp | FTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Slim-Kabel | ja |
| Farbe (Tülle) | weiß |
| Kabel LSOH | ja |
| Material Aussenmantel Kabel | LSOH-TPE |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 10.9 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |

| | |
|-------------------|-------|
| Verpackungsbreite | 50 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Verpackungstiefe | 50 mm |
|------------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.01 kg |
|--------------|---------|