

ROLINE 19-Zoll-Frontplatte, 4 Ösen Typ G, Kabeldurchführung (Bürste), grau

Artikelnummer	26.30.0019
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.30.0019
EAN (Einzelstück)	7630049624771



19-Zoll-Kabelführung 1HE, mit 4 Kabelösen Typ G, schwarz, Kabeldurchführung mit Bürstendichtung

- Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen - zum Beispiel für die horizontale Kabelzuführung zu Verteilerfeldern oder zu Switches
- Die Kabelösen sorgen für einen idealen Biegeradius für die Netzkabel - die Verkabelung wird sauberer und wirkt professioneller
- Mit Öffnung zur Kabeldurchführung von vorn nach hinten, mit Bürstendichtung
- 4 große Kabelösen (G-Typ) für die horizontale Kabelführung
- Material: Stahlblech/Kunststoff
- Geeignet für die Montage in allen 19"-Datenschränken und Server-Racks
- Abmessungen: (H x B x T) 44 x 483 x 72 mm

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Kabelmanagement
Produkttyp	19"-Kabelführung
Farbe	grau
Lieferumfang	19"-Panel inkl. Montagematerial
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Höheneinheiten	1 HE

Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	1
Holmontage	nein
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Kabelführung	19" Rackmount
Anzahl Kabelösen	4
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	60 mm
Breite	510 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	409.7 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	510 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.6 kg