

Bosch GDS 18V-1050 H Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GDS 18V-1050 H Professional -
Schlagschrauber - schnurlos - 3
Geschwindigkeiten - 3/4-Zoll-Vierkantstift -
2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019J8503



Beschreibung:
Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben.



Key Selling Points:

- Beeindruckende Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
- Hochleistungsmotor mit einem Anziehmoment von 1.050 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.700 Nm
- Optimale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS 18V-1050 H Professional - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1200 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	3/4-Zoll-Vierkantstift
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen

