



GERMANY

- [Hilfe beim Kauf](#)
- [View Cart](#)
- [Order Status](#)
- [Log In](#)
- [Kontakt](#)
- [Change Country](#)

[STARTSEITE](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#) [SERVICE](#) [SELECTOR](#)

[Products](#) >> [Power Distribution](#) >> [Basic Power Distribution Units/Outlet Strips](#) >> [AP9559](#)

Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19

Teil Nr. : AP9559



[Zum Warenkorb hinzufügen](#)

[Print](#) [e-mail](#)

Product Overview

Description

Allgemeine Funktionen

Inklusive

UPC Code

19 inch Rack-Mountable, Single-Phase Power Input, Universal Power Supply, Montierung des Rack ohne überschüssigen Platzbedarf

Rack-Montage-Halterung, Benutzerhandbuch, Cord Retention Clips

731304123521

Documentation

User Manual & Installation Guides

[APC Power Distribution Unit: AP9559](#)

[PDU Input Power Cord Addendum](#)

Ergebnis

Output Voltage(s) (main only) 120, 208, 230 V

Maximum Total Current Draw per Phase 16 A

Ausgangsanschlüsse

(10)IEC 320 C13



(2)IEC 320 C19

Always on Outlets	12
Overload Protection	Yes

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	120, 208, 230
Eingangsfrequenz (Hz)	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C20
Kabellänge	8.2 feet
Acceptable Input Voltage	90-250 VAC
Maximaler Netzstrom	16 A
Maximum Input Current per phase	16 A
Load Capacity	3680

Abmessungen

Nettogewicht	2.15 lbs (0.98 kg)
Nettohöhe	1.75 inches (4.45 cm)
Net Width	17.60 inches (44.70 cm)
Nettotiefe	2.25 inches (5.72 cm)
Shipping Weight	5.20 lbs (2.36 kg)
Frachthöhe	6.50 (16.51 cm)
Frachtbreite	19.00 inches (48.26 cm)
Versandgewicht	6.00 inches (15.24 cm)
Farbe	Black

Umgebung

Betriebstemperatur	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
--------------------	-------------------------

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 ft (0-3000 m)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 ft (0-15000 m)

Conformance

Begutachtung	cUL Listed, UL Listed, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

* Without TAX/VAT



Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Startseite](#) | [Produkte](#) | [Support](#) | [Service](#) | [Selector](#)
[Hilfe beim Kauf](#) | [Kontakt](#) | [Privacy Policy](#)