

## Nokia 8210 4G - Rot - 4G Feature Phone - 128 MB - GSM

Produktbeschreibung: Nokia 8210 4G - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 48 MB / Interner Speicher 128 MB - microSD slot - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Nokia  
 Hersteller Artikel Nr: NO8210-R4G  
 EAN: 6438409078889



### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Nokia 8210 4G - Rot - 4G Feature Phone - 128 MB - GSM |
| Produkttyp                          | 4G Feature Phone                                      |
| Anzeige                             | 320 x 240 Pixel - 7.1 cm (2.8")                       |
| Besonderheiten                      | UKW-Radio, LED-Taschenlampe                           |
| Prozessor                           | Unisoc T107   |
| Arbeitsspeicher                     | RAM 48 MB / 128 MB                                    |
| Unterstützte Speicherkarte          | microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB                   |
| Hauptkamera                         | 0,3 Megapixel   |
| Service Provider                    | Nicht angegeben                                       |
| Formfaktor                          | Bar   |
| SIM-Karte                           | Dual-SIM - Nano-SIM                                   |
| Drahtlose Schnittstelle             | Bluetooth   |
| Nachrichtendienste                  | SMS   |
| Steckverbinder                      | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB                  |
| Farbe                               | Rot   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.2 mm x 13.8 mm x 131.3 mm                          |
| Gewicht                             | 107 g   |
| SAR                                 | 0,981 W/kg (Kopf), 1,426 W/kg (Körper)                |