

**ViewSonic LS850WU - DLP-Projektor**

Produktbeschreibung: ViewSonic LS850WU - DLP-Projektor -  
Laser - 5000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920  
x 1200) - 16:10 - 1080p - mit 1 Jahre  
Express-Austauschservice

Gruppe: Projektoren  
Hersteller: ViewSonic  
Hersteller Artikel Nr: LS850WU-EU  
EAN: 0766907003055

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	ViewSonic LS850WU - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Services im Bundle	1 Jahre Express-Austauschservice
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	430 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 30.5 cm x 14.5 cm
Gewicht	6.4 kg

