

# Huawei MateStation B515 - SFF - Ryzen 5 4600G / 3.7 GHz

RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - Radeon Graphics - GigE - WLAN:  
802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro - Monitor: keiner

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	53012CPF
EAN/UPC	6941487230365



## Beschreibung

Huawei MateStation B515 - SFF - Ryzen 5 4600G / 3.7 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - Radeon Graphics - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro - Monitor: keiner

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei MateStation B515 - SFF - Ryzen 5 4600G 3.7 GHz - 8 GB - SSD 256 GB
Typ	Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Prozessor	AMD Ryzen 5 4600G / 3.7 GHz (4.2 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel	Socket AM4
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller	SATA/NVMe (SATA-600 / NVMe)
Festplatte	SSD 256 GB - NVM Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Graphics
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.15 cm x 29.3 cm x 9.3 cm
Gewicht	4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.