

**Makita MAM002 - Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Platten, Stahlplatten, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag**

Produktbeschreibung: Makita MAM002 - Tauchsägenschneidblatt - Starlock Max - Breite: 52 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Makita  
 Hersteller Artikel Nr: B-66416  
 EAN: 0088381539319



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Makita MAM002 - Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Platten, Stahlplatten, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag
Produkttyp	Tauchsägenschneidblatt
Geeignet für	Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Platten, Stahlplatten, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag
Sockel	Starlock Max
Länge	70 mm (Verarbeitung)
Breite	52 mm
Zahnteilung	0.14 (pro cm) / 18 (pro Zoll)
Material	Bimetall (BIM)