

tecno


Multifunktionspapier dynamic, DIN A4

- geeignet für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Fax und Duplex
- leuchtendweiß und leistungsstarke Papier für hervorragende Druckqualität
- mit ColorLock-Technologie für lebendige Farben, kräftige Schwarztöne und schnellere Trocknung
- produziert mit nachwachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger Waldwirtschaft
- elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff (ECF)
- FSC-zertifiziert
- CIE-Weißegrad: 161
- Opazität: 93%
- Abgabe nur in ganzen VEs

Anwendungsbeispiele:

- ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgrafiken, Schulungsmaterialien etc.



Multifunktionspapier dynamic, DIN A4



Multifunktionspapier dynamic, DIN A4 - MaxBox

Produkt	Ausführung	Format	Grammatur	Farbe	VE	Anzahl Bögen	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Multifunktionspapier dynamic		A4	80 g/qm	weiß	500 Blatt		2100011483	8015008
	2-fach gelocht	A4	80 g/qm	weiß	500 Blatt		2100011479	8015009
	4-fach gelocht	A4	80 g/qm	weiß	500 Blatt		2100011481	8015010
	MaxBox	A4	80 g/qm	weiß	2.500 Blatt		2100011482	8015012