

## Business Monitor S24A400UJU

61 cm (24 Zoll) Bildschirmdiagonale  
EAN 8806092734937



### Artikelinformation:

- Artikelname: S24A400UJU
- Artikelnummer: LS24A400UJUXEN
- Serie: S4U
- EAN: 8806092734937

### Panel:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- LCD Technologie: IPS
- Helligkeitswert: 250 cd/m<sup>2</sup>

### Design/Anschlüsse:

- Farbe: Schwarz
- Signaleingang: Digital
- Anschlüsse: 1x Display Port, 1x HDMI, 1x USB-C (65W)

### Besondere Eigenschaften:

- Reaktionszeit 5 ms (G/G)
- Bildwiederholungsrate 75 Hz
- Eco Saving Plus
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- Game Mode
- FreeSync



## Technische Daten S24A400UJU

Artikelinformationen	
Artikelname	S24A400UJU
Artikelnummer	LS24A400UJUXEN
EAN	8806092734937
Display	
LCD Technologie	IPS
Bildschirmgröße	61 cm (24 Zoll)
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	250 cd/m <sup>2</sup>
Bildwiederholungsrate	75 Hz
Kontrast (typ.)	1.000:1
Reaktionszeit	5 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Signal	
Signaleingang	Digital
Konnektivität	
D-Sub	-
DVI	-
Dual Link DVI	-
Display Port	1x
Display Port Out	-
Mini-Display Port	-
HDMI	1x
Audio In	-
Kopfhörer	Ja
USB Ports	4x
USB Hub Version	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Thunderbolt 3	-
USB-C	1x (65W)
Ethernet (LAN)	-
W-Lan	-
Bluetooth	-

Energiemerkmale <sup>1</sup>	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S24A400UJU
Energieeffizienzklasse <sup>2</sup>	E
Bildschirmdiagonale	61 cm (24 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h	15 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	15 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	0,3 W
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	65%
Quecksilber	0,0 mg
Blei	Ja
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Besondere Eigenschaften	
Eco Saving Plus	Ja
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Picture-In-Picture	-
Picture-By-Picture	-
QLED Technologie	-
Game Mode	Ja
Image Size	Ja
USB Super Charging	-
Daisy Chain	-
Easy Setting Box	-
FreeSync	Ja
G-Sync kompatibel	-
Lautsprecher	-
Off Timer Plus	Ja
HDR	-
0,00 W Off Mode	-
USB Soundbar (Ready)	-

## Technische Daten S24A400UJU

Design	
Farbe	Schwarz
Fuß Tiltfunktion	-4,0°(±2,0°) ~ 24,0°(±2,0°)
Fuß Höhenverstellung	135,0 ± 5,0 mm
Fuß Swivelfunktion	-45,0°(±2,0°) ~ 45,0°(±2,0°)
Pivot	-2°(±2,0°) ~ 92°(±2,0°)
VESA Wandmontage	100 x 100 mm
Maße und Gewicht	
Maße mit Fuß (B x H x T)	544,5 x 511,4 x 182,9 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	544,5 x 324,8 x 42,4 mm
Maße mit Verpackung (B x H x T)	610,0 x 215,0 x 390,0 mm
Gewicht mit Fuß	5,2 kg
Gewicht ohne Fuß	3,4 kg
Gewicht mit Verpackung	6,7 kg
Normen	
Pixelfehlerklasse <sup>3</sup>	Klasse 2 nach ISO 9241-307
EMC <sup>3</sup>	CE
Lieferumfang	
Enthalten	Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), USB-C Kabel (1m), Installations-CD
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

<sup>1</sup> Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

<sup>2</sup> Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

<sup>3</sup> Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>