

Kärcher SP 6 FLAT INOX, Boosterpumpe, 550 W, 9 bar, 14000 l/h, Schwarz, Gelb

14000 l/h - 9 bar - 550 W

Gruppe	Bewässerung & Belüftung
Hersteller	Kärcher
Hersteller Art. Nr.	1.645-505.0
EAN/UPC	4054278060446



Beschreibung

Kärcher SP 6 FLAT INOX. Typ: Boosterpumpe, Vorgesehene Verwendung: Wasserversorgung, Produktfarbe: Schwarz, Gelb. Maximaler Betriebsdruck: 9 bar, Max. Förderhöhe: 7 m, Maximale Fördermenge: 14000 l/h. Leistung: 550 W, AC Eingangsspannung: 230-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz. Gewicht: 5,7 kg. Abmessungen (BxTxH): 287 x 238 x 356 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Boosterpumpe
Vorgesehene Verwendung	Wasserversorgung
Produktfarbe	Black, Yellow
Maximaler Betriebsdruck	9 bar
Max. Förderhöhe	7 m
Maximale Fördermenge	14000 l/h
Leistung	550 W
AC Eingangsspannung	230-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Gewicht	5,7 kg
Abmessungen (BxTxH)	287 x 238 x 356 mm