

# Rademacher 26601055, Wechselstrommotor (AC), Servomotor, 16 RPM, 112 W, 10 Nm, 230 V

RolloTube M-line MLIM 10/16PZ

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Rademacher
Hersteller Art. Nr.	26601055
EAN/UPC	4031909023414



## Beschreibung

RADEMACHER 26601055. Produkttyp: Wechselstrommotor (AC), Typ: Servomotor. Rotationsgeschwindigkeit (max.): 16 RPM, Ausgangsleistung (max.): 112 W, Drehmoment (max.): 10 Nm. AC-Spannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Stromstärke: 0,49 A. Länge (mm): 48,7 cm, Kabellänge: 2,5 m

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Produkttyp	Wechselstrommotor (AC)
Typ	Servomotor
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	16 RPM
Ausgangsleistung (max.)	112 W
Drehmoment (max.)	10 Nm
AC-Spannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Stromstärke	0,49 A
Länge (mm)	48,7 cm
Kabellänge	2,5 m