

Stabila 80 ASM 40cm Wasserwaage

Wasserwaage

Gruppe	Handwerkzeuge
Hersteller	Stabila
Hersteller Art. Nr.	19177
EAN/UPC	4005069191771



Beschreibung

Stabila 80 ASM 40cm Wasserwaage, Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen- hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten. Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen- freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete). Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen. STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit- hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision- Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5$ mm/m, in Umschlagposition $\pm 0,75$ mm/m. Wasserwaage mit zwei Messflächen- präzises Messen in allen Positionen. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung. Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 2 beschichtete Messflächen, Seltenerd-Magnetsystem.

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ	Wasserwaage
Material	Plexi-/Acrylglas u.ä.; Kunststoff

Technische Daten

Länge	400 mm
-------	--------