

## Bosch Bohrer - für Holz, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, nicht-laminierte Spanplatte

Produktbeschreibung: Bosch - Bohrer - für Holz, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, nicht-laminierte Spanplatte - Forstner Bit - 32 mm - Länge: 90 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 2608577014  
 EAN: 3165140858045

### Beschreibung:

Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splinterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Er ist für alle Bohrer (Bohrschrauber, Standbohrmaschinen) mit 10-mm-Spannfutter geeignet.

Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidhärte von mindestens 50 HRC.

### Key Selling Points:

- Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Standzeit ergibt
- Eine kurze Zentrierspitze mit zwei Haupt- und Seitenschneiden für glattes, splinterfreies Bohren
- Große spänefreie Zonen für einen optimierten Späneabtransport und Schnellbohrpräzision



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Bohrer - für Holz, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, nicht-laminierte Spanplatte
Produkttyp	Bohrer - Forstner Bit
Geeignet für	Holz, Weichholz, Hartholz, furniertes Holz, nicht-laminierte Spanplatte
Durchmesser	32 mm
Länge	90 mm
Schaft	10 mm