

## ASUS Zenfone 9 - Mondlichtweiß - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: ASUS Zenfone 9 - 5G Smartphone -  
Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher  
128 GB - OLED-Display - 5.9" - 2400 x 1080  
Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12  
MP - front camera 12 MP - Mondlichtweiß

Gruppe: Mobiltelefone  
Hersteller: ASUS  
Hersteller Artikel Nr: 90AI00C2-M00030  
EAN: 4711081826194



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Zenfone 9 - Mondlichtweiß - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	AI2202
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15 cm (5.9") - 445 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 730
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 12 mit ASUS ZenUI
Hauptkamera	50 Megapixel - IMX766 Sensor - f/1.9 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Sony IMX363 sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	12 Megapixel Sony IMX663 sensor f/2.45
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Mondlichtweiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	68.1 mm x 9.1 mm x 146.5 mm
Gewicht	169 g
SAR	1.558 W/kg (head), 1.293 W/kg (body), 3.591 W/kg (limb)

