

Nokia X30 5G - Cloudy Blue - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Nokia X30 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 16 MP - Cloudy Blue

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Nokia
 Hersteller Artikel Nr: VMA751X9F11AL0
 EAN: 6438409080479



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia X30 5G - Cloudy Blue - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - (90 Hz) - 20:9 - AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 695 5G
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 12
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.9
Zweite Kamera	13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.4
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Schutz	Staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe	Cloudy Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.9 mm x 7.99 mm x 158.9 mm
Gewicht	185 g
SAR	1,37 W/kg (Körper), 0,79 W/kg (Kopf)