iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, weiß
KG39EAWCA







Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z030	Flaschenablage
KS10Z010	Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 249 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 74,753 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend

4 242003 868911

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, weiß
KG39EAWCA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design
- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, weiß
KG39EAWCA

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Bezeichnung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Maße in mm