

### Brother P-Touch PT-H107B - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer

Produktbeschreibung: Brother P-Touch PT-H107B -  
Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer -  
Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek.  
- Cutter - 2-zeiliger Druck

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Brother  
Hersteller Artikel Nr: PTH107BRE1  
EAN: 4977766804516



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-H107B - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	390 g
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm x 30 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm x 300 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Medientyp	Laminierte Etiketten
Kompatible Bänder	TZe-Band
Schriftarten	Helsinki
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, Outline, schattiert, kursiv
Funktionen	2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	1 Zeile x 12 Zeichen
Tastatur	ABCD
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
Batterie	Erforderlich 6 x Typ AAA Alkalisch Enthaltene Anz. 0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 20.7 cm x 5.9 cm

