

Bosch Quigo Green - Kreuzlinienlaser Stufe

Produktbeschreibung: Bosch Quigo Green - Kreuzlinienlaser Stufe

Gruppe: Bauausstattung

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 0603663C02

EAN: 4059952582535

Beschreibung:

"Go Green" bis ins Detail mit der neuen Generation des Bosch Kreuzlinienlasers Quigo Green, der hohe Sichtbarkeit und leichte Handhabung bei DIY-Projekten bietet. Mit seinen intensiv leuchtenden, grünen Kreuzlaserlinien ist der Quigo Green die perfekte Lösung für das Ausrichten bei sehr hellen Lichtverhältnissen. Er bietet eine verbesserte Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m und einen Arbeitsbereich von bis zu 12 m. Beim Quigo Green wird hauptsächlich Recyclingmaterial für Gehäuse, Zubehör und Verpackung verwendet und der Stromverbrauch ist optimiert. Für zusätzlichen Komfort wird dieser vielseitige Kreuzlinienlaser mit einer Universalklemme MM 2 und einer Adapterplatte für eine leichte Befestigung geliefert. Beide Teile bestehen ebenfalls aus Recyclingkunststoff. Der Quigo Green nivelliert sich selbst innerhalb eines Abweichungsbereichs von +/- 4°, und gewährleistet damit eine gerade Positionierung von Spiegeln, Regalen oder Fliesen.



Key Selling Points:

- Grüne Lasertechnologie für bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als mit roten Laserlinien, selbst bei hellen Lichtverhältnissen
- Verbesserte Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m und Arbeitsbereich von bis zu 12 m
- Recyclingmaterialien in Produkt und Verpackung sowie optimierter Stromverbrauch tragen zur Nachhaltigkeit bei
- Einfaches Positionieren mit Adapterplatte und Universalklemme MM 2
- Perfekt zum Aufhängen von Bildern, für Fliesenarbeiten, zum Montieren von Gardinenstangen und für die Installation von Küchenmöbeln



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Quigo Green - Kreuzlinienlaser Stufe
Produkttyp	Kreuzlinienlaser Stufe

Product Features:

- Optimiert für mehr Nachhaltigkeit
Optimiert für höhere Umweltfreundlichkeit: um bis zu 50 % reduzierter Stromverbrauch im Vergleich zur ersten Generation des Quigo Green, Produktgehäuse besteht zu 85 % aus Recyclingkunststoff, Universalklemme MM 2 und Adapterplatte zusammen aus 95 % Recyclingkunststoff.
- Vielseitige Universalklemme MM 2 aus Recyclingkunststoff
Mit der vielseitigen Universalklemme MM 2 kann der Baulaser an Objekten mit einem Durchmesser von 1 bis 6 cm in der richtigen Position befestigt werden.
- Leicht zu befestigende Adapterplatte aus Recyclingkunststoff
Die Adapterplatte ist einfach zu handhaben und bietet flexiblere Montagemöglichkeiten und noch mehr Präzision bei der Feinjustierung der Höhe.



Sie kann oben, unten oder hinten am Werkzeug montiert werden und hat einen Höhen-Feineinstellungsbereich von +/- 2 cm.

- Bis zu viermal bessere Sichtbarkeit dank grüner Lasertechnologie
Die grüne Laserdiode bietet eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Laserlinien und ermöglicht eine Ausweitung des Arbeitsbereichs auf bis zu 12 m.
- Hohe Präzision für genaue Ergebnisse
Die hochwertige, grüne Laserdiode erzeugt intensiv leuchtende und präzise horizontale und vertikale Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 12 m und einer Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m für perfekte Ergebnisse.
- Gerade Laserlinien sogar bei leicht unebenen Standflächen
Selbstnivellierung im Handumdrehen - automatisch gerade ausgerichtetes Laserkreuz in Sekunden, sogar auf leicht unebenen Standflächen bis +/- 4° Abweichung. Zum Projizieren der Laserlinien einfach den Schiebeschalter nach oben schieben.

