

Pioneer DMH-A240DAB, Schwarz, 2 DIN, 200 W, Android, iOS, AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA, BMP,JPEG

Schwarz

Gruppe Car-Hifi
 Hersteller Pioneer
 Hersteller Art. Nr. 1026779
 EAN/UPC 4988028479090



Beschreibung

Pioneer DMH-A240DAB. Produktfarbe: Schwarz, DIN Größe: 2 DIN, Ausgangsleistung: 200 W. Unterstützte Audioformate: AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA, Unterstützte Bildformate: BMP,JPEG, Unterstützte Videoformate: DIVX,FLV,H.264,MKV,MOV,MPEG2,MPEG4,PS,WMV,XVID. Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2 Zoll). Bluetooth-Profil: A2DP,HFP,SPP. Unterstützte Bänder: DAB,DAB+,FM

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktfarbe	Schwarz
DIN Größe	2 DIN
Ausgangsleistung	200 W
Unterstützte Audioformate	AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Unterstützte Bildformate	BMP,JPEG
Unterstützte Videoformate	DIVX,FLV,H.264,MKV,MOV,MPEG2,MPEG4,PS,WMV,XVID
Bildschirmdiagonale	15,8 cm
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Profil	A2DP,HFP,SPP
Unterstützte Bänder	DAB,DAB+,FM