

ASUS ROG Phone 6 - Storm White - 5G Smartphone - 512 GB - GSM

Produktbeschreibung: ASUS ROG Phone 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 12 MP - Storm White

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90AI00B2-M00100
 EAN: 4711081835592

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Phone 6 - Storm White - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2448 x 1080 Pixel - 17.2 cm (6.78") - (165 Hz) - 20.4:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 / 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 730
Arbeitsspeicher	RAM 16 GB / 512 GB
Betriebssystem	Android 12
Hauptkamera	50 Megapixel - IMX766 Sensor - Weitwinkelobjektiv - f/1.9
Zweite Kamera	13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv
Dritte Kamera	5 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	12 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Storm White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	77 mm x 10.3 mm x 173 mm
Gewicht	239 g
SAR	3,568 W/kg (Gliedermaße), 1,496 W/kg (Körper), 1,354 W/kg (Kopf)

