

Bosch GSB 162-2 RE Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - 1500 W - 2 Geschwindigkeiten

Produktbeschreibung: Bosch GSB 162-2 RE Professional -
Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsa-
tz - 1500 W - 2 Geschwindigkeiten -
Bohrfutterschlüssel 16 mm - 50 N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 060118B000
 EAN: 3165140472050

Beschreibung:
 Die Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional ist stark bei jeder
 Anwendung - sogar beim Diamanttrockenbohren.

- Key Selling Points:
- Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
 - Bosch-Hochleistungsmotor (1.500 W) mit hoher Überlastkapazität für härteste Anwendungen
 - Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSB 162-2 RE Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - 1500 W - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp	Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - 1500 W - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 750 / 1800 1/min / 0 - 555 / 1300 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	3 mm - 16 mm
Max. Drehmoment (hart)	50 N·m
Max. Drehmoment (weich)	14.5 N·m

